

Minizáves




- Záves na dvierka s úzkym rámkom
- CLIP top so zatváracou automatikou (pero)
- Uhol otvorenia 94°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Komfortné nastavenie hĺbky pomocou skrutkovice
- Montáž a demontáž dvierok na korpus bez použitia náradia



Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDPUM

Používanie



Informácie o objednávaní

Naložené dvere

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
	CLIP top	●	NI	71T0550

Príslušenstvo

BLUMOTION 971A	Č. výrobku
	971Axxxx

Krytka ramienka závesu	Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
	Bez potlače	–	NI	70.1553
	S razbou	Blum	NI	70.1553.BP

Polonaložené dvere

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
	CLIP top	●	NI	71T0650

Príslušenstvo

BLUMOTION 970A	Č. výrobku
	970A1002

Krytka ramienka závesu	Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
	Bez potlače	–	NI	70.1553
	S razbou	Blum	NI	70.1553.BP

Vložené dvere

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
	CLIP top	●	NI	71T0750

Príslušenstvo

BLUMOTION 970A	Č. výrobku
	970A1002

Krytka ramienka závesu	Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
	Bez potlače	–	NI	70.1553
	S razbou	Blum	NI	70.1553.BP

Príslušenstvo – všeobecne

TIP-ON pre dvierka	Č. výrobku
	956A1006
	956A1006F

Pružina TIP-ON	Č. výrobku
■ Štandardná pružina	
■ Silná pružina	

Skrutka do drevotrieskovej dosky	Č. výrobku
	609.1500
	609.1700

Pero	Č. výrobku
● Záves s perom	

Farba	Č. výrobku
NI Poniklované	

Minizáves

Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť



DQDPUM

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)



Odskok dvierok pri plnom uhlí otvorenia

Naložené dvere





F Medzera

Polonaložené dvere



F Medzera

Vložené dvere



F Medzera

Polohu upevnenia montážnej podložky skrutkami posunúť
naspäť o hrúbku čela FD + 1.5 mm

Odstup misky TB

MD	Presah čela FA (mm)														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
0										3	4	5			
3								3	4	5					
6					3	4	5								
9	3	4	5												

MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)

MD	Presah čela FA (mm)														
	-5.5	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5			
0															
3								3	4	5					
6					3	4	5								
9	3	4	5												

MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)

MD	Presah čela FA (mm)									
	-8	-7	-6	-5	-4	-3				
0										
3				3	4	5				
6										
9										

MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)

Minimálna medzera F u čiel s polomerom zaoblenia hrany (R = 1 mm) pri nastavení z výroby


	Odstup misky TB (mm)	Hrúbka čela FD (mm)											
		16	18	19	20	22	23	24	26	28	30	31	32
	3	1.1	2.2	3.0	3.8	5.5	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	4	1.1	2.0	2.7	3.5	5.0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	5	1.1	1.8	2.4	3.0	4.6	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Odporúčame vyskúšať


Nastavenie

Max. ±3.0 mm	+0.5 mm	+3.0 mm
Pozri montážne podložky	-3.5 mm	-1.0 mm

Montáž naskrutkovaním



Rozmery misky



Upozornenie na strany

Prehľad	73
Montážne podložky	150
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	157
Príslušenstvo	159
BLUMOTION pre dverka	176
TIP-ON pre dverka	190
Služby spoločnosti Blum	602
Ďalšie technické informácie	708

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a210