

Drevené čelá a široké hliníkové rámy




Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDXLC

Projektovanie


Symetrické | asymetrické

Miesto vŕtania – systémové skrutky



Výška korpusu H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	93.5	102
520–1200	116	124


Miesto vŕtania – skrutky do drevotrieskovej dosky



Výška korpusu H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	93	102
520–1200	115.5	124


4 x skrutky do drevotrieskovej dosky Ø 4 x 35 mm

Integrovaný doraz – skrutky do drevotrieskovej dosky



Výška korpusu KH (mm)
520–1200


Priestorové požiadavky



Súprava ramien	LH min. (mm)
22F3200	443
22F3500	512
22F3900	632


KH (mm)	A (mm)	B (mm)	C min. (mm)
480–519	66.5	171.5	172
520–1200	89.0	194.0	195

KH	Výška korpusu
LH	Svetlá výška korpusu



X max. = FH x 0.9 + FD x 1.5 + 35	
Obmedzovač uhla otvorenia	Y (mm)
116°	FH x 0.44 + 38
107°	FH x 0.29 + 35
97°	FH x 0.12 + 31
88°	28
81°	0
FH	Výška čela
FD	Hrúbka čela


Spracovanie čela



Výška korpusu KH (mm)	Z (mm)
480–519	170
520–1200	189


Fo	Medzera hore
Fm	Medzera uprostred
Fu	Medzera dole
FAu	Presah čela
SFA	Bočný presah čela
FHo	Výška horného čela
FHu	Výška dolného čela

Čelo – symetrické



Fo	Medzera hore
Fm	Medzera uprostred
Fu	Medzera dole
FHo	Výška horného čela
FHu	Výška dolného čela
KH	Výška korpusu

Čelo – asymetrické



Fo	Medzera hore
Fm	Medzera uprostred
Fu	Medzera dole
FHo	Výška horného čela
FHu	Výška dolného čela
TKH	Teoretická výška korpusu

Drevené čelá a široké hliníkové rámy


Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDXLC

Projektovanie


Symetrické | asymetrické

Záves CLIP top 120°



TB	Odstup misky
F	Medzera
FAo	Presah čela hore
()	CLIP top 120°-špeciálny záves

Stredový záves CLIP top



TB	Odstup misky
F	Medzera
	Min. 1.5 mm
*	37 mm s krížovými mont. podložkami (37/32)

Odstup misky TB

Presah čela FA (mm)																	
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
0										3	4	5	6				
3								3	4	5	6						
6				3	4	5	6										
9	3	4	5	6													

MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)


So špeciálnym závesom CLIP top 120° je presah čela FA vždy väčší o 2 mm

Odstup misky TB


Vodorovná medzera F (mm) medzi čelami																	
MD																	
0												3	4	5	6		
3												6	5	4	3		
6																	
9																	

MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)


Montáž naskrutkovaním



Montáž INSERTA | EXPANDO



Rozmery misky



Upozornenie na strany

Prehľad	21
Informácie o objednávaní – drevené čelá a široké hliníkové rámy	22
Projektovanie – dištančný doraz Blum	31
Projektovanie – vysielateľ SERVO-DRIVE	31
Strojárska smernica	711

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a111

